

Garant GRIDLINE

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G, 26×16G, Predal s prednjo višino: 75mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940641 75 |
| GTIN | 4062406068257 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 940001–940103, art. 940111–940113, art. 940801–940843.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|------------------|
| Uporabna višina | 50 mm |
| Uporabna širina v G | 26 |
| Masa | 9 kg |
| Uporabna globina v G | 16 |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Področje uporabe | Omara s policami |
| Uporabna širina | 650 mm |

| | |
|--|--|
| Uporabna globina | 400 mm |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | ne |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×16G |
| Vrsta izdelka | Predal |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16 | 951910 26X16 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
| Podloga za predale Mere v G 26X16 | 951830 26X16 |
| Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 26X16 | 951885 26X16 |