


Garant GRIDLINE

Nosilna ploščica za vrata iz jeklene pločevine brez okna, Tip: L**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940705 L
GTIN	4062406068455
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine, za namestitev kavljev oz. škatel za male dele. Nosilne ploščice se namestijo na notranji strani krilnih vrat s pomočjo priloženega pritrdilnega materiala. **Samo za omare s krilnimi vrati brez oken od širine 750 mm in višine 1000 mm.** Na vrata omar z višino 2000 mm je mogoče namestiti po 2 nosilni ploščici. Nosilnost vsakih vrat: 10 kg. Z □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene (skupina 95).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Na višini polic ni možno namestiti škatel za male dele ali štrlečih orodij.**
- **Primerno samo za omare s krilnimi vrati GridLine.**

Tehnični opis

Višina	800 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Širina	250 mm
Debelina	28 mm

Debelina materiala	0,9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena