

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara, Rolo-vrata, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940849 1000
GTIN	4062406068493
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×14G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.  
Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

ComfortClose	ne
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	Rolo-vrata

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Globina v G	20
Višina	1000 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Uporabna višina	845 mm
Širina v G	40
Masa	49 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40