

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara, Rolo-vrata, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940089 1000
GTIN	4062406068479
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vključno s policami.

**Lakiranje:**

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**.

Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Višina	1000 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	845 mm
Število polic	2
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	1000 mm
Masa	56 kg
Globina	500 mm
Položaj ročaja	spodaj
ComfortClose	ne
Širina v G	40
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
	940652 200

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40

940590 40

Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20

951985 40X20

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka

914221

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

940652 300

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

940652 150

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40

940552 40

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm

940652 100

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40

940560 40

Polica za širino omare/prekata v G 40

940550 40