

Garant GRIDLINE

Osnovna omara, Rolo-vrata, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940089 2000
GTIN	4062406068486
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vključno s policami.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm

Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Položaj ročaja	spodaj
ComfortClose	ne
Masa	102 kg
Širina	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina v G	40
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940652 200
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940652 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300