


Garant**Regalna omara brez vrat, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944009 1000
GTIN	4062406068530
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Opremljena regalna omara 30×11G.

Umestitev:

Število škatel: 12 × art. 963321 vel. SB6; 12 × art. 963321 vel. SB5; 12 × art. 963321 vel. SB4

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

· **Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.**

· **Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina	845 mm
Višina	1000 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Širina	750 mm
Število polic	4
Masa	47 kg
Prednje stranice omare	odprt
Globina	275 mm
Širina v G	30
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944061 30
Stopničaste police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944065 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F