

**Garant****Skladiščna omara brez vrat, Število škatel za male dele: 97****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944119 97
GTIN	4062406068578
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena skladiščna omara 30×11G.

**Prozorne škatle** iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.

**Umestitev:**

Število škatel za male dele (Š × G × V): 36 kos 50 × 42 × 46 mm 36 kos 80 × 63 × 70 mm 25 kos 100 × 97 × 108 mm

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	2000 mm
Globina	275 mm

Masa	70,5 kg
Širina	750 mm
Širina v G	30
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Skladiščna omara