

**Garant****Skladiščna omara brez vrat, Število škatel za male dele: 45****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944119 45
GTIN	4062406068554
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena skladiščna omara 30×11G.

**Prozorne škatle** iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.

**Umestitev:**

Število škatel za male dele (Š × G × V): 12 kos 80 × 63 × 70 mm; 15 kos 100 × 97 × 108 mm; 12 kos 128 × 128 × 133 mm; 6 kos 175 × 140 × 160 mm

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Masa	72,5 kg
Višina	2000 mm

Širina	750 mm
Globina	275 mm
Širina v G	30
Globina v G	11
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Skladiščna omara