


Garant**Računalniški pult, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948040 M
GTIN	4062406194482
Razred artikla	91C

Opis**Izvedba:**

Primeren za stacionarni in prenosni računalnik. Držalo zaslona pri stacionarnem računalniku z vpenjalom VESA, namestitev levo, desno ali na sredini. Z odlagalno polico (svetla mera Š×G: 545×220 mm) in polico za obešanje (svetla mera Š×G: 570×300 mm). Čvrsta konstrukcija s 4 kolesi za zavijanje, od tega 2 z zavoro, Ø 125 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, podnožje **vedno** antracitno RAL 7016, **prašno barvano**.

Priporočilo:

Primeren za rednike, sisteme kavljev in police z nameščanjem brez orodja.

Tehnični opis

Globina osnovne ploskve	550 mm
Širina osnovne ploskve	750 mm
Masa	17 kg
Višina	1400 mm

Debelina materiala	0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniški pult

Pribor

Odlagalna polica za računalniški pult Tip 1	948045 1
---	----------