


**Garant****Računalniški pult, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948040 S
GTIN	4062406068585
Razred artikla	91C

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Primeren za stacionarni in prenosni računalnik. Držalo zaslona pri stacionarnem računalniku z vpenjalom VESA, namestitev levo, desno ali na sredini. Z odlagalno polico (svetla mera Š×G: 545×220 mm) in polico za obešanje (svetla mera Š×G: 570×300 mm).

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, podnožje **vedno** antracitno sivo RAL 7016, **prašnata barva**.

**Priporočilo:**

Primeren za rednike, sisteme kavljcev in police z nameščanjem brez orodja.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1240 mm

Širina osnovne ploskve: 750 mm

Globina osnovne ploskve: 550 mm

Masa: 15 kg

**Tehnični opis**

Masa	15 kg
------	-------

Globina osnovne ploskve	550 mm
Višina	1240 mm
Širina osnovne ploskve	750 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniški pult

---

## Pribor

Odlagalna polica za računalniški pult Tip 1	948045 1
---	----------