

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 36×16G, Višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940101 1250

GTIN

4062406068677

Razred artikla

9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×16G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1000 mm
Število polic	2
Masa	72 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna višina	1095 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	1
Globina	500 mm
Višina	1250 mm
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Širina v G	40
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna površina predalov v G	36×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X16	951885 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20	951985 40X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X16	951910 36X16

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Podloga za predale Mere v G 36X16	951830 36X16