

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 36×16G, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940103 800
GTIN	4062406068714
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×16G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

ComfortClose	ne
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število polic	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Višina	800 mm
Masa	54 kg
Globina	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	1
Uporabna višina	645 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Globina v G	20
Širina v G	40
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna površina predalov v G	36×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×16G
Izvedba omare	Osnovna omara

Vrsta izdelka	Omara s policami
<b>Pribor</b>	
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X16	951885 36X16
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X16	951910 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20	951985 40X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm

940642 100

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 750/800 mm

940511 750/800

Podloga za predale Mere v G 36X16

951830 36X16