

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 36×16G, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940103 2000
GTIN	4062406068769
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×16G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	115 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	1000 mm
Število predalov	3
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	sredina
Število polic	3
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	1845 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
ComfortClose	ne
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina	2000 mm
Širina v G	40
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Globina v G	20
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna površina predalov v G	36×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Podloga za predale Mere v G 36X16	951830 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm	940511 2000
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X16	951910 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 36X16	951885 36X16

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40