

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, Rolo-vrata, 36×14G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940109 1000
GTIN	4062406068776
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×14G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetla siva RAL 7035, **prašnata barva**. Barvna konfiguracija rolo-vrat iz eloksiranih aluminijastih profilov ni mogoča.

Vrata in sprednje stranice predalov, antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	64 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	1000 mm
Uporabna višina	845 mm
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	spodaj
Število predalov	1
Višina	1000 mm
Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Število polic	2
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Širina v G	40
Uporabna globina predalov	350 mm
Uporabna globina predalov v G	14
Globina v G	20
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna površina predalov v G	36×14
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×14G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940652 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940652 200
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20	951985 40X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75