

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 36×16G, Višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940103 1250
GTIN	4062406068745
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×16G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	1
ComfortClose	ne
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Višina	1250 mm
Število polic	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina	500 mm
Uporabna višina	1095 mm
Masa	72 kg
Globina v G	20
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Širina v G	40
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna površina predalov v G	36×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X16	951885 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Podloga za predale Mere v G 36X16	951830 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20	951985 40X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X16	951910 36X16
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

940642 300

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg

950180 75

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm

940642 200