

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 36×16G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940111 750
GTIN	4062406068790
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G, s predali 36×16G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	spodaj
----------------	--------

Globina	500 mm
Masa	52 kg
Višina	750 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število predalov	1
ComfortClose	ne
Uporabna višina	595 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število polic	1
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina v G	20
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina v G	40
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna površina predalov v G	36×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×16G

Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Podloga za predale Mere v G 36X16	951830 36X16
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 750/800 mm	940511 750/800
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X16	951910 36X16
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X16	951885 36X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
	940642 75

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm

Polica za širino omare/prekata v G 40

940550 40