


Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940121 800 |
| GTIN | 4062406068844 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Višina | 800 mm |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Število polic | 1 |
| Globina | 500 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |

| | |
|--|--|
| ComfortClose | ne |
| Širina | 1250 mm |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna |
| Uporabna višina | 645 mm |
| Masa | 73 kg |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Širina v G | 50 |
| Globina v G | 20 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Polica za širino omare/prekata v G 50 | 940550 50 |
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20 | 951985 50X20 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Polica200 kg za širino omare/prekata v G 50 | 940590 50 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 50 | 940560 50 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20 | 951980 50X20 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 750/800 mm | 940512 750/800 |

| | |
|--|----------------|
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50 | 940552 50 |
| Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 50 | 958146 50 |