

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940123 900
GTIN	4062406068929
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Višina	900 mm
Globina	500 mm
Uporabna višina	745 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število polic	1
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1250 mm
Masa	78 kg
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina v G	20
Širina v G	50
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 900 mm	940512 900
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20	951980 50X20

Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20	951985 50X20
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 50	958146 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 900 mm	940510 900