

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940123 800
GTIN	4062406068912
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	800 mm
Širina	1250 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Položaj ročaja	zgoraj

Podatkovni list

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	1
Masa	73 kg
Uporabna višina	645 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	50
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/940123-800>