

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940121 1500
GTIN	4062406068882
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina	1345 mm
Širina	1250 mm

Višina	1500 mm
Masa	120 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	3
ComfortClose	ne
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	50
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20	951985 50X20
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 50	958146 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
	940510 1500

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine
skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1500 mm

Polica za širino omare/prekata v G 50

940550 50

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine
skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 1500 mm

940512 1500

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20

951980 50X20

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Polica200 kg za širino omare/prekata v G 50

940590 50