


Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940125 800
GTIN	4062406068981
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	800 mm
Globina	500 mm
Uporabna višina	645 mm
Širina v G	50
Položaj ročaja	zgoraj

Globina v G	20
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Masa	73 kg
Širina	1250 mm
ComfortClose	ne
Število polic	1
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 750/800 mm	940513 750/800
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20	951980 50X20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20	951985 50X20
	958146 50

Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 50

Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50