

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940127 1500
GTIN	4062406069094
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1500 mm
Globina v G	20

Globina	500 mm
Število polic	3
ComfortClose	ne
Širina v G	50
Masa	120 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	1345 mm
Širina	1250 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20	951980 50X20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1500 mm	940513 1500

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20	951985 50X20
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 50	958146 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21