

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940125 1500
GTIN	4062406069025
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	50
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	3
Globina v G	20
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	1345 mm
Globina	500 mm
Višina	1500 mm
Masa	120 kg
Širina	1250 mm
ComfortClose	ne
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 50	958146 50
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1500 mm	940513 1500
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Polica200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 50X20	951985 50X20
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 50X20	951980 50X20