


**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 6-10****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 115020 6-10   |
| GTIN                  | 4045197024107 |
| Razred artikla        | 12B           |

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtnanja: 6 - 10 mm

Število svedrov: 41

Korak premera svedrov: 0,1 mm

**Tehnični opis**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Območje vrtnanja      | 6 - 10 mm          |
| Korak premera svedrov | 0,1 mm             |
| Število svedrov       | 41                 |
| Držalo                | Cilindrično držalo |
| Število rezil Z       | 2                  |
| Prevleka              | neprevlečeni       |
| Rezalni material      | HSS                |
| Tip                   | N                  |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Toleranca nazivnega Ø | h8              |
| Kot konice            | 118 stopinj     |
| z notranjim hlajenjem | ne              |
| v kaseti              | ne              |
| Barvni prstan         | brez            |
| Vrsta izdelka         | Spiralni svedri |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,9 mm | 114000 7,9 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,1 mm | 114000 9,1 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,5 mm | 114000 6,5 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9 mm   | 114000 9   |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,7 mm | 114000 8,7 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7 mm   | 114000 7   |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,2 mm | 114000 9,2 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,6 mm | 114000 6,6 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,7 mm | 114000 9,7 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,3 mm | 114000 9,3 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,8 mm | 114000 9,8 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,6 mm | 114000 9,6 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,4 mm | 114000 7,4 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,3 mm | 114000 6,3 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,2 mm | 114000 7,2 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,2 mm | 114000 6,2 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 10 mm  | 114000 10  |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,4 mm | 114000 9,4 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6 mm   | 114000 6   |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,3 mm | 114000 7,3 |

|   |            |
|---|------------|
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,8 mm | 114000 8,8 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8 mm   | 114000 8   |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,6 mm | 114000 7,6 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,4 mm | 114000 8,4 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,9 mm | 114000 9,9 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,5 mm | 114000 7,5 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,9 mm | 114000 8,9 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,9 mm | 114000 6,9 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,4 mm | 114000 6,4 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 9,5 mm | 114000 9,5 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,6 mm | 114000 8,6 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,1 mm | 114000 7,1 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,1 mm | 114000 8,1 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,2 mm | 114000 8,2 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,3 mm | 114000 8,3 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,8 mm | 114000 7,8 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,7 mm | 114000 6,7 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 8,5 mm | 114000 8,5 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 7,7 mm | 114000 7,7 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,8 mm | 114000 6,8 |
| Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6,1 mm | 114000 6,1 |