

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940133 500
GTIN	4062406069148
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	spodaj
Uporabna višina	345 mm
Globina	500 mm
Višina	500 mm
Širina	1250 mm
Število polic	1

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	52 kg
ComfortClose	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina v G	20
Širina v G	50
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50