

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940135 750
GTIN	4062406069186
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Število polic	1
Širina	1250 mm
Masa	70 kg
Globina v G	20

Globina	500 mm
Položaj ročaja	spodaj
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Višina	750 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	595 mm
Širina v G	50
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 750/800 mm	940513 750/800
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50