

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940135 1000
GTIN	4062406069193
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 50×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	89 kg
Višina	1000 mm

Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Širina v G	50
Položaj ročaja	spodaj
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Širina	1250 mm
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	2
Uporabna višina	845 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940513 1000/1250
	940559 F

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F
