

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina  $a_p = 12$  mm,  $\varnothing D: 125$ Lmm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218567 125L   |
| GTIN                  | 4045197707536 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Tehnični opis**

|  |         |
|--|---------|
| primerna obračalna rezalna ploščica            | SNHX    |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$           | 50 mm   |
| maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$ | 29,7 mm |
| efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$        | 6       |
| $\varnothing$ rezila $D_c$                     | 125 mm  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø vratu d <sub>1</sub>                  | 59 mm                 |
| Ø vpenjalne izvrtine                    | 32 mm                 |
| Število rezalnih obračalnih ploščic     | 12                    |
| Izvedba držala                          | z izvrtino            |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                    |
| Zamenjava orodja                        | PowerCard             |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | SN.. 1207             |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Vrsta izdelka                           | Kolutni rezkar        |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219984      |