

**Obročna vodna črpalka, Tip: WR1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

- **Hadilno sredstvo se dovaja v delovni proces prek obročne vodne črpalke.**
- **Vračanje odvečne tekočine na orodni stroj.**
- **Noben dodatni izločevalnik tekočine ni potreben.**

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m, 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuumu.

Dolžina: 463 mm

Širina: 432 mm

Višina: 602 mm

Sesalna moč: 25 m³/h

Napetost motorja: 400 V

Moč motorja: 0,83 kW

Tehnični opis

Sesalna moč	25 m ³ /h
Višina	602 mm
Masa	45,5 kg

Dolžina	463 mm
Širina	432 mm
Moč motorja	0,83 kW
Napetost motorja	400 V
Vrsta izdelka	Vakuumski generator