

**Obročna vodna črpalka, Tip: WR2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

- **Hadilno sredstvo se dovaja v delovni proces prek obročne vodne črpalke.**
- **Vračanje odvečne tekočine na orodni stroj.**
- **Noben dodatni izločevalnik tekočine ni potreben.**

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m, 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuumu.

Dolžina: 515 mm

Širina: 572 mm

Višina: 743 mm

Sesalna moč: 48 m³/h

Napetost motorja: 400 V

Moč motorja: 1,2 kW

Tehnični opis

Širina	572 mm
Masa	57 kg
Dolžina	515 mm

Sesalna moč	48 m ³ /h
Višina	743 mm
Napetost motorja	400 V
Moč motorja	1,2 kW
Vrsta izdelka	Vakuumski generator