



## Obročna vodna črpalka, Tip: WR3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Razred artikla	38L

### Opis

#### Izvedba:

- **Hadilno sredstvo se dovaja v delovni proces prek obročne vodne črpalke.**
- **Vračanje odvečne tekočine na orodni stroj.**
- **Noben dodatni izločevalnik tekočine ni potreben.**

#### Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

#### Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m, 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuumu.

Dolžina: 515 mm

Širina: 572 mm

Višina: 743 mm

Sesalna moč: 65 m<sup>3</sup>/h

Napetost motorja: 400 V

Moč motorja: 2,4 kW

### Tehnični opis

Masa	72 kg
Dolžina	515 mm
Moč motorja	2,4 kW

Sesalna moč	65 m <sup>3</sup> /h
Napetost motorja	400 V
Višina	743 mm
Širina	572 mm
Vrsta izdelka	Vakuumski generator