


Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940165 900    |
| GTIN                  | 4062406069711 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Položaj ročaja         | zgoraj                |
| Prednje stranice omare | Drсна vrata brez okna |
| Masa                   | 82 kg                 |
| ComfortClose           | ne                    |
| Uporabna višina        | 763 mm                |

|  |  |
|--|--|
| Število polic  | 2  |
| Višina   | 900 mm   |
| Širina v G   | 60   |
| Globina  | 500 mm   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg   |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja                   | da   |
| Globina v G  | 20   |
| Širina   | 1500 mm  |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare  | Osnovna omara  |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 900 mm | 940514 900   |
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20   | 951985 60X20 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm                             | 940651 100   |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30   | 940590 30    |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm                             | 940651 200   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm                             | 940651 150   |
|  | 940559 F     |

## Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 60

958146 60

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

940651 75

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20

951980 60X20

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

940651 125

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21

914227 GP21

Polica za širino omare/prekata v G 30

940550 30

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm

940651 300

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30

940552 30

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30

940560 30