

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940165 2000 |
| GTIN | 4062406069759 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G. Namestitvev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--------------|---------|
| ComfortClose | ne |
| Širina | 1500 mm |

| | |
|--|--|
| Število polic | 10 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Globina | 500 mm |
| Uporabna višina | 1863 mm |
| Višina | 2000 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Masa | 171 kg |
| Prednje stranice omare | Drsna vrata brez okna |
| Položaj ročaja | sredina |
| Globina v G | 20 |
| Širina v G | 60 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm | 940651 100 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 30 | 940560 30 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm | 940651 200 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| | 958146 60 |

Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 60

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

940651 125

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30

940552 30

Polica za širino omare/prekata v G 30

940550 30

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

940651 75

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm

940651 150

Predal za omare z drsnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm

940651 300

Polica200 kg za širino omare/prekata v G 30

940590 30

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 2000 mm

940514 2000