

Garant GRIDLINE

## Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	940165 1500
GTIN	4062406069742
Razred artikla	9GI

### Opis

#### Izvedba:

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

#### Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

#### Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

#### Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

### Tehnični opis

ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna

Višina	1500 mm
Širina	1500 mm
Globina v G	20
Uporabna višina	1363 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	135 kg
Število polic	6
Širina v G	60
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 60	958146 60
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20	951985 60X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20	951980 60X20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1500 mm	940514 1500
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30