

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940165 1250
GTIN	4062406069735
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	105 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina v G	60

Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Širina	1500 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20	951980 60X20
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20	951985 60X20

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 60	958146 60
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30