

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940177 1000
GTIN	4062406069889
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Masa	93 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne

Širina	1500 mm
Širina v G	60
Globina v G	20
Položaj ročaja	spodaj
Uporabna višina	863 mm
Globina	500 mm
Število polic	4
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Višina	1000 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150