

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 26×14G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940185 750
GTIN	4062406066932
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	350 mm
Globina v G	20
Položaj ročaja	zgoraj

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Število polic	2
Uporabna globina predalov v G	14
Uporabna širina predalov v G	26
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina	750 mm
Število predalov	2
Uporabna višina	613 mm
Širina v G	60
ComfortClose	ne
Uporabna površina predalov v G	26×14
Širina	1500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	650 mm
Globina	500 mm
Masa	90 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 750/800 mm	940514 750/800
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 60	958146 60
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20	951980 60X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20	951985 60X20