

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati z oknom, 26×14G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940187 1250
GTIN	4062406069940
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	650 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov v G	14
Uporabna globina predalov	350 mm
Globina v G	20
Uporabna širina predalov v G	26
Masa	121 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	4
Uporabna višina	1113 mm
Širina v G	60
Uporabna površina predalov v G	26×14
Število predalov	2
Višina	1250 mm
Širina	1500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Osnovna omara

Vrsta izdelka	Omara s policami
---------------	------------------

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20	951985 60X20
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20	951980 60X20
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 60	958146 60
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300