


Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati z oknom, 26×14G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940187 1000
GTIN	4062406069933
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	650 mm
Število predalov	2

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	350 mm
Globina	500 mm
Uporabna višina	863 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	1500 mm
Uporabna površina predalov v G	26×14
Višina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov v G	14
Globina v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna širina predalov v G	26
Število polic	4
Širina v G	60
Masa	109 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 60X20	951985 60X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 60	958146 60
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 60X20	951980 60X20