

Garant GRIDLINE

**Nadgradna omara s predalom, z drsnimi vrati z oknom, 26×14G, Višina: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940197 750
GTIN	4062406069995
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina	1500 mm
Masa	90 kg
Uporabna globina predalov	350 mm

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	2
Položaj ročaja	spodaj
ComfortClose	ne
Globina	500 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov v G	14
Višina	750 mm
Število polic	2
Uporabna višina	613 mm
Globina v G	20
Uporabna površina predalov v G	26×14
Širina v G	60
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg

---

950180 75