

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 26×14G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940195 750
GTIN	4062406069971
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×20G, s predali 26×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	750 mm
ComfortClose	ne
Število polic	2

Širina	1500 mm
Širina v G	60
Globina v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Položaj ročaja	spodaj
Uporabna površina predalov v G	26×14
Uporabna globina predalov v G	14
Masa	90 kg
Uporabna globina predalov	350 mm
Število predalov	2
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina	500 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna višina	613 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×14G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez
drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 750/800 mm

940514 750/800

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost
predala 75 kg

950180 75