

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940205 900    |
| GTIN                  | 4062406070038 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Globina v G     | 20      |
| Globina         | 500 mm  |
| Uporabna višina | 763 mm  |
| Širina v G      | 80      |
| Širina          | 2000 mm |
| Število polic   | 2       |

|  |  |
|--|--|
| Prednje stranice omare   | Drсна vrata brez okna  |
| ComfortClose   | ne   |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja                   | da   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg   |
| Masa   | 100 kg   |
| Višina   | 900 mm   |
| Položaj ročaja   | zgoraj   |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare  | Osnovna omara  |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Polica za širino omare/prekata v G 40  | 940550 40    |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40   | 940590 40    |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm                             | 940652 150   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm                              | 940652 75    |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F   | 940559 F     |
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 80X20   | 951985 80X20 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 900 mm | 940515 900   |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21  | 914227 GP21  |

|  |              |
|--|--------------|
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm       | 940652 300   |
| Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 80 | 958146 80    |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm       | 940652 200   |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 80X20                                  | 951980 80X20 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 40                                    | 940560 40    |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm       | 940652 125   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm       | 940652 100   |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40                                   | 940552 40    |