

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940207 1500
GTIN	4062406070137
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1500 mm
Uporabna višina	1363 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg

Širina v G	80
Položaj ročaja	zgoraj
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	Drsna vrata z oknom
Število polic	6
Globina v G	20
Globina	500 mm
Širina	2000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	151 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 80X20	951985 80X20
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940652 200
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300
	940515 1500

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1500 mm

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940652 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 80X20	951980 80X20
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 80	958146 80