

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 36×14G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940225 1250 |
| GTIN | 4062406070250 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--------|---------|
| Višina | 1250 mm |
|--------|---------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Uporabna širina predalov | 900 mm |
| Število polic | 4 |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Uporabna višina | 1113 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| ComfortClose | ne |
| Masa | 144 kg |
| Uporabna globina predalov | 350 mm |
| Širina | 2000 mm |
| Število predalov | 2 |
| Globina | 500 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 36×14 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Širina v G | 80 |
| Uporabna globina predalov v G | 14 |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Uporabna širina predalov v G | 36 |
| Globina v G | 20 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×14G |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm | 940652 75 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm | 940652 200 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 80X20 | 951980 80X20 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm | 940652 125 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 40 | 940560 40 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm | 940652 150 |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40 | 940590 40 |
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 80X20 | 951985 80X20 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm | 940652 100 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm | 940652 300 |
| Polica za širino omare/prekata v G 40 | 940550 40 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40 | 940552 40 |