


Garant GRIDLINE

Nadgradna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940217 500
GTIN	4062406070182
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	70 kg
Uporabna višina	363 mm
Širina v G	80
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	spodaj
Višina	500 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število polic	2
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Širina	2000 mm
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm

940652 200

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

940652 150

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40

940560 40