

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 36×14G, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940225 1000
GTIN	4062406070243
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Položaj ročaja	zgoraj
Širina v G	80

ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Širina	2000 mm
Število predalov	2
Višina	1000 mm
Globina	500 mm
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	14
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna površina predalov v G	36×14
Uporabna širina predalov v G	36
Uporabna širina predalov	900 mm
Masa	130 kg
Uporabna višina	863 mm
Število polic	4
Uporabna globina predalov	350 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×14G
Vrsta izdelka	Omara s policami

**Pribor**

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940652 200
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 80X20	951980 80X20
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 80X20	951985 80X20
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940652 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300