

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 36×14G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940235 750
GTIN	4062406070359
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	750 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna višina	613 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	2
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna širina predalov v G	36
Globina v G	20
Globina	500 mm
Število polic	2
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	2000 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Položaj ročaja	spodaj
Masa	107 kg
Uporabna površina predalov v G	36×14
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov	350 mm
Širina v G	80
Uporabna globina predalov v G	14
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×14G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940652 75
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 750/800 mm	940515 750/800
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940652 100
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940652 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940652 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940652 300
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940652 200