



Sistem za hitro vpenjanje Schienenfix, osnovna garnitura, Tip: 250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	494451 250
GTIN	2050001773258
Razred artikla	49K

Opis

Izvedba:

Modularne, fleksibilne in vsestransko uporabne garniture iz visokokakovostnih aluminijastih komponent z obstojno prevleko Hardcoat. Vse garniture imajo možnost specifične nadgradnje.

Primerno za:

Vse merilne mikroskope GARANT in vse merilne naprave s T-utori 6/11 mm. Drugi vpenjalni sistemi in utorne matice po ponudbi. Za širino mize ≥ 200 mm.

Obseg dobave:

Zobate letve s finim ozobčenjem, vpenjalniki, utorne matice, vzmetni vpenjalniki desni/levi, vijaki.

Tehnični opis

Dolžina osnovne zobate letve (enostransko ozobljenje)	250 mm
Dolžina vzmetnih vpenjalnikov	60 mm
Dolžina prečne zobate letve (dvostransko ozobljenje)	100 mm
Vrsta izdelka	Garnitura za vpenjanje

Pribor

Dopolnilna garnitura Tip R	494460 R
----------------------------	----------

Dopolnilna garnitura Tip S	494470 S
Dopolnilna garnitura Tip P	494460 P
Garnitura za pritrditev za art. 494470/494471	494475