

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati z oknom, 36×14G, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940227 800
GTIN	4062406070298
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	2000 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina	500 mm
Uporabna površina predalov v G	36×14
Uporabna širina predalov	900 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna globina predalov	350 mm
ComfortClose	ne
Število predalov	2
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina predalov v G	14
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	80
Uporabna višina	663 mm
Masa	111 kg
Globina v G	20
Število polic	2
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×14G
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

940652 150

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 750/800 mm

940515 750/800

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

940652 300

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm

940652 200

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40

940560 40

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg

950180 75

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm

940652 100

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40

940590 40

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40

940552 40

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm

940652 125

Polica za širino omare/prekata v G 40

940550 40

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm

940652 75

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21

914227 GP21