

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940801 750
GTIN	4062406070397
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Masa	26 kg
Izvedba omare	Osnovna omara
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna

Globina	500 mm
Višina	750 mm
ComfortClose	ne
Širina v G	20
Uporabna višina	595 mm
Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20